

HOLEX®
Sriegpjovė 6g, M: M12

Užsakymo data

Užsakymo numeris	140320 M12
GTIN	4045197083319
Produktų klasė	12K

Aprašas
Aprašymas:

Uždara, forma su įpjova. **≥ M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

Sriegio tipas: M

Profilio kampas: 60 laipsniai

Ašmenys: HSS

Norma: EN 22568

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 1,75 mm

Išorinis Ø: 38 mm

Aukštis: 14 mm

Techninis aprašymas

Aukštis	14 mm
Žingsnis	1,75 mm
Išorinis Ø	38 mm

Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Sriegio dydis	12
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis