

Garant**Sriegpjovė, M: M2,6****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 140400 M2,6 |
| GTIN | 4045197083463 |
| Produktų klasė | 11K |

Aprašymas**Modelis:**

Uždara, forma su įpjova. **≥M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **2 žingsnių įpjova. Pritrintas ir įzotintas paviršius**; priekinis pjovimo kampas apie 15° su senu DIN-profilium.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------|--------------|
| Žingsnis | 0,45 mm |
| Aukštis | 5 mm |
| Išorinis Ø | 16 mm |
| Tolerancijos klasė | DIN 13 6g |
| Sriegio dydis | M2,6 |
| Sriegio tipas | M |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Ašmenys | HSS E |

| | |
|-----------------|------------|
| Norma | EN 22568 |
| Pjovimo kryptis | dešininis |
| Produkto rūšis | Sriegpjovė |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | | |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |