

Garant**Sriegpjovė 6g, M: M8**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	140300 M8
GTIN	4045197083135
Produktų klasė	11K

Aprašymas

Modelis:

Uždara, forma su įpjova. **≥ M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnio įpjova.**

Techninis aprašymas

Žingsnis	1,25 mm
Aukštis	9 mm
Išorinis Ø	25 mm
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Sriegio dydis	M8
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS

Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		