

**Garant****Sriegpjovė, M: M3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

140400 M3

GTIN

4045197083470

Produktų klasė

11K

**Aprašymas****Modelis:**

Uždara, forma su įpjova. **≥M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **2 žingsnių įpjova. Pritrintas ir įzotintas paviršius**; priekinis pjovimo kampas apie 15°.

Pjovimo kryptis: dešininis

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 0,5 mm

Išorinis Ø: 20 mm

Aukštis: 5 mm

**Techninis aprašymas**

Žingsnis

0,5 mm

Aukštis

5 mm

Išorinis Ø

20 mm

Tolerancijos klasė

DIN 13 6g

Sriegio dydis	M3
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		