

Garant**Sriegpjovė Kairinis sriegis, M-LH: M4****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 140620 M4 |
| GTIN | 4045197083630 |
| Produktų klasė | 11K |

Aprašymas**Modelis:**

Uždara forma su įpjova.

1 3/4 žingsnio įpjova. ≥ M4 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi.**Techninis aprašymas**

| | |
|--------------------|--------------|
| Aukštis | 5 mm |
| Žingsnis | 0,7 mm |
| Išorinis Ø | 20 mm |
| Tolerancijos klasė | DIN 13 6g |
| Sriegio dydis | M4 |
| Sriegio tipas | M-LH |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Ašmenys | HSS |

| | |
|-----------------|------------|
| Norma | EN 22568 |
| Pjovimo kryptis | kairinė |
| Produkto rūšis | Sriegpjovė |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | | |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |