

**HOLEX®**
**Sriegpjovė 6g, M: M18**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	140320 M18
GTIN	4045197444608
Produktų klasė	12K

**Aprašas**
**Aprašymas:**

Uždara, forma su įpjova. **≥ M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

Sriegio tipas: M

Profilio kampas: 60 laipsniai

Ašmenys: HSS

Norma: EN 22568

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 2,5 mm

Išorinis Ø: 45 mm

Aukštis: 18 mm

**Techninis aprašymas**

Žingsnis	2,5 mm
Aukštis	18 mm
Išorinis Ø	45 mm

Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Sriegio dydis	18
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis