

**Garant****Sriegpjovė, M: M16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	140400 M16
GTIN	4045197083579
Produktų klasė	11K

**Aprašymas****Modelis:**

Uždara, forma su įpjova. **≥M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **2 žingsnių įpjova. Pritrintas ir įzotintas paviršius**; priekinis pjovimo kampas apie 15°.

Pjovimo kryptis: dešininis

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 2 mm

Išorinis Ø: 45 mm

Aukštis: 18 mm

**Techninis aprašymas**

Aukštis	18 mm
Žingsnis	2 mm
Išorinis Ø	45 mm
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g

Sriegio dydis	M16
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		