

Garant**Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, M: M1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130150 M1
GTIN	4045197065216
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

3 vnt. rinkinys, **sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.**
Dyd. M2,3 ir M2,6 su senu DIN-profilium.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	0,75 mm
Sriegio žingsnis	0,25 mm
Sriegio Ø	1 mm
Norma	DIN 352
Koto Ø D _s	2,5 mm
Bendras ilgis L	25 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Ašmenys	HSS
Sriegio gylis	2 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M1

Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	A
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

