



Pneumatinis tiesinis šlifukoelis, Tipas: 52862



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079441 52862
GTIN	616026528628
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Dynabrade – pneumatinis tiesinis šlifukoelis. Universalus tiesinis šlifukoelis, tvirta ir ergonomiška konstrukcija su minkšta rankena. Gerai subalansuotas, lėtai veikiantis mažas šlifukoelis su **reguliuojamu sūkių skaičiumi iki 25 25000 1/min.**

Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

Techninis aprašymas

Ilgis	144 mm
Gamintojo pavadinimas	52862
Atiduodamoji galia	298 W
maksimalus sūkių skaičius	25000 min ⁻¹
maksimali vibracija pagal EN	2,6 m/s ²
Svoris	0,48 kg
Darbinis triukšmas	79 dB(A)
maksimalus oro poreikis	564 l/min
Užspaudimo įvorės Ø	3 mm
Pneumatinė jungtis	1/4 in

Prijungimo sriegis

NPT

Produkto rūšis

Tiesinis šlifukoelis