

**HOLEX®**
**Sriegpjovė, M: M12**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	140450 M12
GTIN	4045197595225
Produktų klasė	12K

**Aprašas**
**Aprašymas:**

Uždara, forma su įpjova. **≥M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **2 žingsnių įpjova. Pritrintas ir jazotintas paviršius**; priekinis pjovimo kampas apie 15°.

Sriegio tipas: M

Profilio kampas: 60 laipsniai

Ašmenys: HSS E

Norma: EN 22568

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 1,75 mm

Išorinis Ø: 38 mm

Aukštis: 14 mm

**Techninis aprašymas**

Aukštis	14 mm
Žingsnis	1,75 mm
Išorinis Ø	38 mm

Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Sriegio dydis	12
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis