

**Garant****Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, M: M1,2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130150 M1,2
GTIN	4045197065223
Produktų klasė	11G

**Aprašymas****Modelis:**

3 vnt. rinkinys, **sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.**

Dyd. M2,3 ir M2,6 su senu DIN-profilium.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Sriegio žingsnis: 0,25 mm

Bendras ilgis L: 25 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 2,5 mm

Koto kvadratas  $\square$ : 2,1 mm

Kiaurymės  $\varnothing$ : 0,95 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	0,25 mm
Kiaurymės $\varnothing$	0,95 mm
Sriegio $\varnothing$	1,2 mm
Norma	DIN 352
Koto $\varnothing D_s$	2,5 mm
Bendras ilgis L	25 mm

Koto kvadratas □	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Ašmenys	HSS
Sriegio gylis	2,4 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M1,2
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	A
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		

Plienai <math><900 \text{ N/mm}^2</math>	tinka
Ketus (G)	ribotai tinka
Uni	ribotai tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka