

**HOLEX®****Sriegpjovė 6g, M: M4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	140320 M4
GTIN	4045197083265
Produktų klasė	12K

**Aprašas****Aprašymas:**

Uždara, forma su įpjova. **≥ M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

Sriegio tipas: M

Profilio kampas: 60 laipsniai

Ašmenys: HSS

Norma: EN 22568

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 0,7 mm

Išorinis Ø: 20 mm

Aukštis: 5 mm

**Techninis aprašymas**

Aukštis	5 mm
Žingsnis	0,7 mm
Išorinis Ø	20 mm

Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Sriegio dydis	4
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis