

HOLEX®
Sriegpjovė, M: M3

Užsakymo data

Užsakymo numeris	140450 M3
GTIN	4045197595140
Produktų klasė	12K

Aprašas
Aprašymas:

Uždara, forma su įpjova. **≥M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **2 žingsnių įpjova. Pritrintas ir jazotintas paviršius**; priekinis pjovimo kampas apie 15°.

Sriegio tipas: M

Profilio kampas: 60 laipsniai

Ašmenys: HSS E

Norma: EN 22568

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 0,5 mm

Išorinis Ø: 20 mm

Aukštis: 5 mm

Techninis aprašymas

Aukštis	5 mm
Žingsnis	0,5 mm
Išorinis Ø	20 mm

Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Sriegio dydis	3
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis