



## Akumuliatorinis gręžtuvas, Tipas: GSR1235HX



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	070241 GSR1235HX
GTIN	4059952514000
Produktų klasė	03B

### Aprašymas

#### Modelis:

Bosch akumuliatorinis gręžtuvas,

- **kompaktiškas, našus 12 V akumuliatorinis gręžtuvas su dešinine / kairine eiga.**
- **Su Electronic Motor Protection (EMP) ir Electronic Cell Protection (ECP) apsaugos sistemomis.**
- **LED lemputė darbo zonos apšvietimui ir įkrovos lygio rodmuo.**
- **Laipsniškas sukimo momento nustatymas tiksliam sukimui.**
- **Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius tiksliam gręžimui ir sukimui.**
- **Softgrip.**

**Išskirtinis galios ir svorio santykis**, sukimo momentas iki 20 Nm, nors mažas svoris ir minimalus galvos ilgis 163 mm.

Ilgą eksploataavimo trukmę užtikrina **bešepetėlinis EC variklis**,

#### Tiekimo sudėtis:

Su 2x 12 V / 3,0 Ah ličio jonų akumulatoriais, įkrovikliu, L-BOXX, diržo segtuku, antgalių laikikliu, 1/2 L-BOXX įdėklu įkrovikliui, 1/2 L-BOXX įdėklu priedams.

#### Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 – 073866.

### Techninis aprašymas

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	19 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	10 mm
Ilgis	126 mm
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatoriaus įtampa	12 V
Akumuliatoriaus talpa	3 Ah
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Gamintojo pavadinimas	GSR 12V-35 HX
Aukštis	160 mm
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	0 - 10 mm
Akumuliatorių kiekis	2
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	0 - 1750 min <sup>-1</sup>
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	0 - 400 min <sup>-1</sup>
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 12 V
standartinis naudojimas	Strong
Įrankio tvirtinimo laikiklis	Vidinis šešiabriaunis 1/4 colio
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	30 Nm
Svoris	0,8 kg
maksimali vibracija pagal EN	< 1,9 m/s <sup>2</sup>
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	15 Nm
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas
USP1	12V
USP2	Variklis be šepetėlių, L-Boxx

## Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa  
B12 V

073855 B12

Akumuliatorių įkroviklis Tipas GAL1240

073866 GAL1240