

Garant**Sriegpjovė 6e, M: M12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	140350 M12
GTIN	4045197083418
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Uždara, forma su įpjova. \geq **M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnio įpjova.**

Tolerancijos 6e = **nuokrypis maždaug 0,03–0,04 mm.** „Vidutinei“ tikslumo klasei pasiekti, po užsriegto strypo **padengimo galvaniniu būdu.**

Techninis aprašymas

Aukštis	14 mm
Žingsnis	1,75 mm
Išorinis Ø	38 mm
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Sriegio dydis	M12
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai

Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		