

Garant**Rankinis sriegiklis, atskiras rupiajam apdirbimui, be dangos, M: M2,6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130160 M2,6
GTIN	4045197065544
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

Dyd. M2,3 ir M2,6 su senu DIN profiliu.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,45 mm

Bendras ilgis L: 36 mm

Koto Ø D_s: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 2,1 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	0,45 mm
Kiaurymės Ø	2,1 mm
Sriegio Ø	2,6 mm
Norma	DIN 352
Koto Ø D _s	2,8 mm
Bendras ilgis L	36 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS

Sriegio gylis	5,2 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M2,6
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	A
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

