

Garant**Sriegpjovė 6g, M: M18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	140300 M18
GTIN	4045197083197
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Uždara, forma su įpjova. **≥ M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnio įpjova.**

Techninis aprašymas

Žingsnis	2,5 mm
Aukštis	18 mm
Išorinis Ø	45 mm
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Sriegio dydis	M18
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568

Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		