

**Garant****Sriegpjovė 6g, M: M5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	140300 M5
GTIN	4045197083104
Produktų klasė	11K

**Aprašymas****Modelis:**

Uždara, forma su įpjova.  $\geq$  **M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnio įpjova.**

**Techninis aprašymas**

Žingsnis	0,8 mm
Aukštis	7 mm
Išorinis $\emptyset$	20 mm
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Sriegio dydis	M5
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS

Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		