

Garant**Sriegpjovė Kairinis sriegis, M-LH: M14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	140620 M14
GTIN	4045197083692
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Uždara forma su įpjova.

1 3/4 žingsnio įpjova. ≥ M14 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi.**Techninis aprašymas**

Aukštis	14 mm
Žingsnis	2 mm
Išorinis Ø	38 mm
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Sriegio dydis	M14
Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS

Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	kairinė
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		