

**Garant****Rankinis sriegiklis, atskiras pusiau glotniajam apdirbimui, be dangos, M: M3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130170 M3
GTIN	4045197065759
Produktų klasė	11G

**Aprašymas****Modelis:**

Dyd. M2,3 ir M2,6 su senu DIN profiliu.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 36 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Koto kvadratas □: 2,7 mm

Kiaurymės Ø: 2,5 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	0,5 mm
Sriegio Ø	3 mm
Kiaurymės Ø	2,5 mm
Norma	DIN 352
Koto Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Bendras ilgis L	36 mm
Koto kvadratas □	2,7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS

Sriegio gylis	6 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M3
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

