

Garant**Rankinis sriegiklis, atskiras rupiajam apdirbimui, be dangos, M: M18****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130160 M18 |
| GTIN | 4045197065650 |
| Produktų klasė | 11G |

Aprašymas**Modelis:**

Dyd. M2,3 ir M2,6 su senu DIN profiliu.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2,5 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto $\varnothing D_s$: 14 mmKoto kvadratas \square : 11 mmKiaurymės \varnothing : 15,5 mm**Techninis aprašymas**

| | |
|--------------------------|----------|
| Sriegio žingsnis | 2,5 mm |
| Sriegio \varnothing | 18 mm |
| Kiaurymės \varnothing | 15,5 mm |
| Norma | DIN 352 |
| Koto $\varnothing D_s$ | 14 mm |
| Bendras ilgis L | 80 mm |
| Koto kvadratas \square | 11 mm |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Ašmenys | HSS |
| Sriegio gylis | 36 mm |
| Sriegio tipas | M |
| Sriegio dydis | M18 |
| Danga | be dangos |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | A |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | dešininis |
| Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | ribotai tinka | | |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | | |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | | |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Ketus (G) | ribotai tinka | | |
| Uni | ribotai tinka | | |
| Alyva | tinka | | |

sausasis

ribotai tinka