

**Garant****Rankinis sriegiklis, atskiras pusiau glotniajam apdirbimui, be dangos, M: M18****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130170 M18    |
| GTIN             | 4045197065858 |
| Produktų klasė   | 11G           |

**Aprašymas****Modelis:**

Dyd. M2,3 ir M2,6 su senu DIN profiliu.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2,5 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 14 mmKoto kvadratas  $\square$ : 11 mmKiaurymės  $\varnothing$ : 15,5 mm**Techninis aprašymas**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Kiaurymės $\varnothing$  | 15,5 mm  |
| Sriegio žingsnis         | 2,5 mm   |
| Sriegio $\varnothing$    | 18 mm    |
| Norma                    | DIN 352  |
| Koto $\varnothing D_s$   | 14 mm    |
| Bendras ilgis L          | 80 mm    |
| Koto kvadratas $\square$ | 11 mm    |
| Tolerancijos klasė       | ISO 2 6H |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Ašmenys                      | HSS                            |
| Sriegio gylis                | 36 mm                          |
| Sriegio tipas                | M                              |
| Sriegio dydis                | M18                            |
| Danga                        | be dangos                      |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                   |
| Sriegio norma                | DIN 13                         |
| Kreipiančiosios dalies forma | D                              |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9        |
| Vidinis aušinimas            | ne                             |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira   |
| Pjovimo kryptis              | dešininis                      |
| Srieginių įrankių rūšis      | Rankinis sriegiklis            |
| Spalvinis žymėjimas          | be                             |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                    |

## Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai           | ribotai tinka |                |           |
| Aliuminis (trumpadrožlis)      | ribotai tinka |                |           |
| Al >10 % Si                    | ribotai tinka |                |           |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Ketus (G)                      | ribotai tinka |                |           |
| Uni                            | ribotai tinka |                |           |
| Alyva                          | tinka         |                |           |

sausasis

ribotai tinka