

Garant**Sriegpjovė Kairinis sriegis, M-LH: M2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	140620 M2
GTIN	4045197083609
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Uždara forma su įpjova.

1 3/4 žingsnių įpjova.

Pjovimo kryptis: kairinė

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 0,4 mm

Išorinis Ø: 16 mm

Aukštis: 5 mm

Techninis aprašymas

Aukštis	5 mm
Žingsnis	0,4 mm
Išorinis Ø	16 mm
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Sriegio dydis	M2

Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	kairinė
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		