

HOLEX®**Sriegpjovė, M: M6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	140450 M6
GTIN	4045197595188
Produktų klasė	12K

Aprašas**Aprašymas:**

Uždara, forma su įpjova. **≥M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **2 žingsnių įpjova. Pritrintas ir jazotintas paviršius**; priekinis pjovimo kampas apie 15°.

Sriegio tipas: M

Profilio kampas: 60 laipsniai

Ašmenys: HSS E

Norma: EN 22568

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 1 mm

Išorinis Ø: 20 mm

Aukštis: 7 mm

Techninis aprašymas

Aukštis	7 mm
Žingsnis	1 mm
Išorinis Ø	20 mm

Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Sriegio dydis	6
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis