

Garant**Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, M: M7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130150 M7
GTIN	4045197065377
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

3 vnt. rinkinys, **sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.**

Dyd. M2,3 ir M2,6 su senu DIN-profilium.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 50 mm

Koto $\varnothing D_s$: 6 mm

Koto kvadratas \square : 4,9 mm

Kiaurymės \varnothing : 6 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės \varnothing	6 mm
Sriegio \varnothing	7 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Norma	DIN 352
Koto $\varnothing D_s$	6 mm

Bendras ilgis L	50 mm
Koto kvadratas □	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS
Sriegio gylis	14 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M7
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	A
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		

Plienas <750 N/mm ²	tinka
Plienas <900 N/mm ²	tinka
Ketus (G)	ribotai tinka
Uni	ribotai tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka