

Garant**Rankinis sriegiklis, atskiras pusiau glotniajam apdirbimui, be dangos, M: M20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130170 M20
GTIN	4045197065865
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

Dyd. M2,3 ir M2,6 su senu DIN profiliu.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2,5 mm

Bendras ilgis L: 95 mm

Koto $\varnothing D_s$: 16 mmKoto kvadratas \square : 12 mmKiaurymės \varnothing : 17,5 mm**Techninis aprašymas**

Sriegio \varnothing	20 mm
Sriegio žingsnis	2,5 mm
Kiaurymės \varnothing	17,5 mm
Norma	DIN 352
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Bendras ilgis L	95 mm
Koto kvadratas \square	12 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Ašmenys	HSS
Sriegio gylis	40 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M20
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
Alyva	tinka		

sausasis

ribotai tinka