

Garant**Rankinis sriegiklis, atskiras glotniajam apdirbimui, be dangos, M: M3,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130180 M3,5
GTIN	4045197065964
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

Dyd. M2,3 ir M2,6 su senu DIN-profilium.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	2,9 mm
Sriegio Ø	3,5 mm
Sriegio žingsnis	0,6 mm
Norma	DIN 352
Koto Ø D _s	4 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Koto kvadratas □	3 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS
Sriegio gylis	7 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M3,5
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13

Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		