

Garant**Rankinis sriegiklis, atskiras rupiajam apdirbimui, be dangos, M: M27****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130160 M27
GTIN	4045197065698
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

Dyd. M2,3 ir M2,6 su senu DIN profiliu.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 3 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto $\varnothing D_s$: 20 mmKoto kvadratas \square : 16 mmKiaurymės \varnothing : 24 mm**Techninis aprašymas**

Sriegio \varnothing	27 mm
Kiaurymės \varnothing	24 mm
Sriegio žingsnis	3 mm
Norma	DIN 352
Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas \square	16 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Ašmenys	HSS
Sriegio gylis	54 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M27
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	A
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
Alyva	tinka		

sausasis

ribotai tinka