

Garant**Mašininis sriegiklis 6G, oksiduotas, M: M2****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 135600 M2 |
| GTIN | 4045197077042 |
| Produktų klasė | 11H |

Aprašymas**Modelis:****Tolerancijos klasė ISO 3 / 6G** = nuokrypis maždaug 0,02–0,04 mm. **HSS-E****Paskirtis:**Ruošiniams su **galvanizuota apsaugine danga** arba tiems, kurie grūdinami šiek tiek susitraukia.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 3 6G

Sriegio žingsnis: 0,4 mm

Bendras ilgis L: 45 mm

Koto Ø D_s: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 1,6 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|---------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Sriegio Ø | 2 mm |
| Sriegio žingsnis | 0,4 mm |
| Drožlių griovelio skaičius | 2 |
| Kiaurymės Ø | 1,6 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Koto Ø D _s | 2,8 mm |
| Bendras ilgis L | 45 mm |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Koto kvadratas □ | 2,1 mm |
| Tolerancijos klasė | ISO 3 6G |
| Ašmenys | HSS E |
| Sriegio gylis | 4 mm |
| Sriegio tipas | M |
| Sriegio dydis | M2 |
| Danga | oksiduotas |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2xD kai kiaurymė akloji |
| Pjovimo kryptis | dešinin. |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | mėlyna |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | ribotai tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | ribotai tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 15 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 6 m/min | M |
| CuZn | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Alyva | tinka | | |

drėgnas, maks.

ribotai tinka