

Garant**Mašininis sriegiklis 6G, oksiduotas, M: M2,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135600 M2,5
GTIN	4045197077059
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Tolerancijos klasė ISO 3 / 6G** = nuokrypis maždaug 0,02–0,04 mm. **HSS-E****Paskirtis:**Ruošiniams su **galvanizuota apsaugine danga** arba tiems, kurie grūdinami šiek tiek susitraukia.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 3 6G

Sriegio žingsnis: 0,45 mm

Bendras ilgis L: 50 mm

Koto Ø D_s: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 2,05 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	2,05 mm
Sriegio žingsnis	0,45 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Sriegio Ø	2,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	2,8 mm
Bendras ilgis L	50 mm

Koto kvadratas □	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	5 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M2,5
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

ribotai tinka