

Garant

Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, M: M30



Užsakymo data

Užsakymo numeris	130150 M30
GTIN	4045197065506
Produktų klasė	11G

Aprašymas

Modelis:

3 vnt. rinkinys, **sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.**

Dyd. M2,3 ir M2,6 su senu DIN-profilium.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 3,5 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto \varnothing D_s: 22 mm

Koto kvadratas □: 18 mm

Kiaurymės \varnothing : 26,5 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės \varnothing	26,5 mm
Sriegio žingsnis	3,5 mm
Sriegio \varnothing	30 mm
Norma	DIN 352

Koto $\varnothing D_s$	22 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Koto kvadratas □	18 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS
Sriegio gylis	60 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M30
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	A
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		

Plienas <500 N/mm ²	tinka
Plienas <750 N/mm ²	tinka
Plienas <900 N/mm ²	tinka
Ketus (G)	ribotai tinka
Uni	ribotai tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka