



HM pjūklelis, Tipas: 165T24



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078212 165T24
GTIN	4002395369720
Produktų klasė	07A

Aprašymas

Modelis:

PTFE danga (teflonas): sumažina trintį, kad pjovimas vyktų greičiau ir su aušinimu. Apsaugo nuo korozijos ir dervų kaupimosi. Lazerių pjaustomos vibracinės įpjovos: mažesnėms vibracijoms ir tikslesniems pjūviams. Įpjovos užpildytos poliuretano ir veikia kaip amortizatoriai, neleidžiantys vibracijai paveikti kietlydinio dantų. Aukštos kokybės lazerių pjaustyta plienas: užtikrinami tikslūs pjūviai. Kietlydininiai dantys, sumaišyti su kobaltu: ilgiau išlieka aštrūs ir švarūs. Optimizuota akumuliatoriniams įrankiams, ypač plonas pjūvis užtikrina ilgesnį veikimą vienos akumuliatoriaus įkrovos metu. Visos medienos rūšys: minkšta / kieta mediena, fanera, dengtos plokštės, melaminas, MDF. Standartiniai pjūklai be tefloninės dangos ir vibracinių angų.

Techninis aprašymas

Pjūklelio Ø D	165 mm
Kiaurymės Ø	15,87 mm
Dantų skaičius	24
Tinka	Mediena

Produkto rūšis

Pjovimo diskas