

Garant**Keraminiai šlifavimo akmenukai Trikampiai (įkypi), grubūs, Tipas: 1010TA****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	501520 1010TA
GTIN	4062406372675
Produktų klasė	58F

Aprašymas**Modelis:**

Keraminiai šlifavimo akmenukai (korundo abrazyviniai grūdeliai, surišti keramikoje) yra **dažniausiai naudojami glotniojo šlifavimo vibraciniai abrazyvai** ir gali būti naudojami **universaliai. Didelis tankis ir šlifavimo poveikis.**

Našus modelis, skirtas **trumpam apdirbimo laikui**. Mažas susidėvėjimas, ilgas tarnavimo laikas.

Paskirtis:

Greitam **nuožulų nuėmimui, briaunų užapvalinimui** ir kaip **pirminį plieno, nerūdijančio plieno** ir kitų **plieno lydinių poliravimo etapą**. Taip pat tinka rupiamam plastiko ir spalvotųjų metalų perdirbimui, rizikuojant, kad šlifavimo įrankiai greičiau užsiteršia ir sumažėja abrazyvinis efektas.

Trikampio forma (įstriža) yra universaliausia forma.

Techninis aprašymas

Ilgis	10 mm
Forma	Trikampis (įkypas)
Aukštis	10 mm

Smulkumo laipsnis	grubi
Serija	GMT
Šlifavimo priemonė	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Produkto pavadinimo požymis	grubūs
Turinys	25 kg
Produkto rūšis	Šlifavimo akmenukas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		