

Garant**Rankinis sriegiklis, atskiras glotniajam apdirbimui, be dangos, M: M2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130180 M2
GTIN	4045197065919
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

Dyd. M2,3 ir M2,6 su senu DIN-profilium.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,4 mm

Bendras ilgis L: 32 mm

Koto Ø D_s: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 1,6 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	2 mm
Kiaurymės Ø	1,6 mm
Sriegio žingsnis	0,4 mm
Norma	DIN 352
Koto Ø D _s	2,8 mm
Bendras ilgis L	32 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS

Sriegio gylis	4 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M2
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

