

Garant

Skysta valymo priemonė, 5l Plienas, nerūdijantis plienas, Žvilginamasis poliravimas, Tipas: SHINY

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	501655 SHINY
GTIN	4062406372897
Produktų klasė	58F

Aprašymas**Modelis:**

Junginiai (skystos apdorojimo priemonės) pridedami sausojo apdirbimo proceso metu vibracinio šlifavimo staklėse. Jie **padidina šlifavimo našumą** ir **išvalo ruošinius** bei **šlifavimo įrankius**.

Su **apsauga nuo korozijos** visiems metalams, kurių sudėtyje yra metalų.

Paskirtis:

Junginį į vandens indą ar vandens rezervuarą pilkite tik nurodytomis dozėmis. Matavimo stiklinė, tiekama su vibracinio šlifavimo staklėmis, palengvina teisingą dozavimą.

Pastaba:

Tiekama ne į visas šalis. Skubus pristatymas negalimas.

Techninis aprašymas

Tinka	Plienas, nerūdijantis plienas ir ketus – poliravimas iki blizgesio
pH vertė	7,6 %

Dozavimas	5 - 7 %
Serija	GMT
Turinytis	5 l
Produkto pavadinimo požymis	Žvilginamasis poliravimas
Produkto rūšis	Gydymo priemonės

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		