

Garant**Mašininis sriegiklis, oksiduotas, M: M2****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 135450 M2 |
| GTIN | 4045197076786 |
| Produktų klasė | 11H |

Aprašymas**Modelis:**Dyd. M2,6 su senu DIN-profilium. **HSS-E**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,4 mm

Bendras ilgis L: 45 mm

Koto $\varnothing D_s$: 2,8 mmKoto kvadratas \square : 2,1 mmKiaurymės \varnothing : 1,6 mm**Techninis aprašymas**

| | |
|----------------------------|---------|
| Drožlių griovelių skaičius | 2 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Sriegio \varnothing | 2 mm |
| Sriegio žingsnis | 0,4 mm |
| Kiaurymės \varnothing | 1,6 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Koto $\varnothing D_s$ | 2,8 mm |
| Bendras ilgis L | 45 mm |
| Koto kvadratas \square | 2,1 mm |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H |
| Ašmenys | HSS E |
| Sriegio gylis | 4 mm |
| Sriegio tipas | M |
| Sriegio dydis | M2 |
| Danga | oksiduotas |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2xD kai kiaurymė aklinoji |
| Pjovimo kryptis | dešinin. |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | mėlyna |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | ribotai tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | ribotai tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 15 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 6 m/min | M |
| CuZn | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |

