

Garant**Mašininis sriegiklis kūgiškai siaurėjantis, oksiduotas, M: M6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135550 M6
GTIN	4045197076977
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su kūgiškai siaurėjančia kalibruojamąja dalimi.****Specialiai sriegiams pjauti giliose aklinose kiaurymėse, kuriose lieka sriegiklio atpjautos drožlės. HSS-E**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto $\varnothing D_s$: 6 mmKoto kvadratas \square : 4,9 mmKiaurymės \varnothing : 5 mm**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio \varnothing	6 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės \varnothing	5 mm
Norma	DIN 371
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	80 mm

Koto kvadratas □	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M6
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

ribotai tinka