

**HOLEX****HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E 6H, TiN, MF: 3X0,35****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137170 3X0,35
GTIN	4062406373498
Produktų klasė	12I

**Aprašymas****Modelis:**

**HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis.** Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. **Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.**

**Techninis aprašymas**

Koto $\varnothing D_s$	2,2 mm
Sriegio gylis	7,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,35 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio dydis	M3x0,35
Sriegio tipas	MF
Sriegio $\varnothing$	3 mm
Norma	DIN 374
Drožlių griovelių skaičius	3
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Bendras ilgis L	56 mm
Kiaurymės $\varnothing$	2,65 mm
Danga	TiN

Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Pro Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	10 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

