

**HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E, TiN, UNF: 7/8-14****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 138050 7/8-14 |
| GTIN | 4062406374983 |
| Produktų klasė | 12I |

Aprašymas**Modelis:**

HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis. Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. **Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.**

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Bendras ilgis L | 125 mm |
| Sriegio žingsnis | 1,814 mm |
| Kiaurymės Ø | 20,4 mm |
| Koto kvadratas □ | 14,5 mm |
| Sriegio dydis | 7/8-14 UNF |
| Sriegio Ø | 22,23 mm |
| Sriegio gylis | 55,56 mm |
| Sriegio tipas | UNF |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 |
| Ašmenys | HSS E |
| Norma | DIN 374 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Vijų skaičius colyje | 14 |
| Koto $\varnothing D_s$ | 18 mm |
| Serija | Pro Tap |
| Danga | TiN |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Tolerancijos klasė | 2B |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji |
| Pjovimo kryptis | dešinin. |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | žalia |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 24 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 25 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 10 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 24 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 20 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | 8 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 8 m/min | M |
| CuZn | ribotai tinka | 15 m/min | N |

| | |
|----------------|-------|
| Uni | tinka |
| Alyva | tinka |
| drėgnas, maks. | tinka |