



HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E, TiN, M: M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	132680 M12
GTIN	4062406373887
Produktų klasė	12I

Aprašymas

Modelis:

Su paviršinėmis įpjovomis. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms.

HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis.

Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms.

Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga. Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,75 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiaurymės Ø: 10,2 mm

Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Bendras ilgis L	110 mm
Kiaurymės Ø	10,2 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio gylis	36 mm

Sriegio dydis	M12
Koto kvadratas □	7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio Ø	12 mm
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	M
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Koto Ø D _s	9 mm
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	10 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	24 m/min	P

Plienas <750 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		