

HOLEX**HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E 6H, TiN, MF: 14X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132925 14X1,5
GTIN	4062406374051
Produktų klasė	12I

Aprašymas**Modelis:**

HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis. Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. **Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.**

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,5 mm
Koto $\varnothing D_s$	11 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	MF
Koto kvadratas \square	9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Norma	DIN 374
Sriegio \varnothing	14 mm
Sriegio dydis	M14x1,5
Bendras ilgis L	100 mm
Sriegio gylis	42 mm
Kiaurymės \varnothing	12,5 mm

Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Pro Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	10 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

