

**HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E forma C, TiN, M: M6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135910 M6
GTIN	4062406374433
Produktų klasė	12I

Aprašymas**Modelis:****Forma C** (2 – 3 vijų pjaunančioji dalis).**HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis.** Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. **Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Bendras ilgis L	80 mm
Sriegio dydis	M6
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto kvadratas □	4,9 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	6 mm

Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	6 mm
Kiaurymės Ø	5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio gylis	18 mm
Sriegio tipas	M
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	10 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P

Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		