

HOLEX**HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E 6H, TiN, MF: 26X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132925 26X1,5
GTIN	4062406374112
Produktų klasė	12I

Aprašymas**Modelis:**

HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis. Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. **Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.**

Techninis aprašymas

Sriegio dydis	M26×1,5
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Sriegio Ø	26 mm
Koto kvadratas □	14,5 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	4
Norma	DIN 374
Koto Ø D _s	18 mm
Kiaurymės Ø	24,5 mm
Sriegio gylis	78 mm

Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Pro Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	10 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

