

**HOLEX****HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E 6H, TiN, MF: 12X1,25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137170 12X1,25
GTIN	4062406374624
Produktų klasė	12I

**Aprašymas****Modelis:**

**HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis.** Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. **Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.**

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	12 mm
Sriegio tipas	MF
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Bendras ilgis L	100 mm
Koto kvadratas □	7 mm
Sriegio dydis	M12×1,25
Norma	DIN 374
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio gylis	30 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	10,8 mm
Ašmenys	HSS E

Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Pro Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	10 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka