



HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E, TiN, UNC: 1/2-13



Užsakymo data

Užsakymo numeris	133375 1/2-13
GTIN	4062406374273
Produktų klasė	12I

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis. Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. **Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.**

Paskirtis:

UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 13

Sriegio Ø: 12,7 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiaurymės Ø: 10,8 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	10,8 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto Ø D _s	9 mm
Sriegio gylis	38,1 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas □	7 mm

Sriegio žingsnis	1,95 mm
Vijų skaičius colyje	13
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	12,7 mm
Sriegio tipas	UNC
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio dydis	1/2-13 UNC
Norma	DIN 376
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	10 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	20 m/min	P

Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		