

**HOLEX****HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E 6H, TiN, MF: 5X0,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137170 5X0,5
GTIN	4062406374532
Produktų klasė	12I

**Aprašymas****Modelis:**

**HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis.** Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. **Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.**

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	4,5 mm
Koto kvadratas □	2,7 mm
Sriegio Ø	5 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Sriegio gylis	12,5 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	MF
Norma	DIN 374
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Sriegio dydis	M5×0,5

Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2,5 \times D$ , kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Pro Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	10 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka