



## Universalus tepalas, Tipas: 5000



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	083005 5000
GTIN	5032227495005
Produktų klasė	08E

### Aprašymas

#### Modelis:

Visame pasaulyje išbandytas daugiafunkcinis tepalas WD-40 yra bekvapis, iš ekologiškų medžiagų, be teflono, dervų, silikono ir rūgščių.

#### Paskirtis:

- Rūdžių tirpiklis dėl savo kapiliarinio poveikio – per trumpą laiką atlaisvina užrūdijusias jungtis ir užstrigusius varžtus bei varžles.
- Valiklis – ištirpdo užkietėjusį purvą, nesukimba ir nedervėja.
- Tepimo priemonė visiems slystamiesiems paviršiams, tiksliajai mechanikai, lankstams Boudeno (Bowden) lynams, spynoms ir apkaustams.
- Apsauga nuo korozijos – WD-40 palenda po drėgme, prasiskverbia į saugotinos medžiagos poras ir užkonservuoja. Jautrūs ir vertingi įrankiai išsaugo savo vertę.
- Kontaktų purškiklis – išstumia drėgmę iš elektrinių konstrukcinių dalių.

**Pramoninį purškiklį Nr. 083006 arba Nr. 083509 – 083517 galima naudoti ir didelio ploto paviršiams, komerciniais tikslais.**

#### Pastaba:

Patvirtinta: tarp kitų ir **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Tiekama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.

### Techninis aprašymas

Kinematinė klampa	< 1 mm <sup>2</sup> /s
Pavojingumo klasė	3
Tirpumas vandenyje	netirp.
Užsiliepsnoj. temperat.	47 °C
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS08 kenksmingas sveikatai
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS07 Dėmesio
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS02: liepsna
Spalva	gintaro spalvos
Oksidacinės savybės	nenustatyt.
Virimo taškas	176 °C
Talpa	5 l
Modelis	Kanistras
Produkto rūšis	Daugiafunkcė alyva / universali alyva