

SONO  SWISS[®]

Veiksmingi ultragarso valikliai T1, Užpildymo kiekis l/kg: 25



Užsakymo data

Užsakymo numeris

082930 25

GTIN

Produktų klasė

04E

Aprašymas

Modelis:

Efektyvus valiklio koncentratas vandens pagrindo skysčiams (išimtis: T3 miltelių pavidalo); specialiai sukurta naudoti ultragarso valymo vonelėse; biologiškai skaidomas. Veiksmingi **koncentratai** prailgina prietaisų eksploatavimo trukmę, pasižymi ilgaamžiškumu ir yra biologiškai suyrantys. Valikliai sukurti specialiai ultragarso talpoms (putojimo lygis ir pan.), todėl tinka valymui visose įprastose ultragarso talpose ir yra ypač veiksmingi dažnio ribose nuo 25 iki 130 kHz. Veikiant kartu su ultragarso sukelta kavitacijos jėga šie valikliai labai efektyviai tirpina bei nuvalo nešvarumus ir tuo pačiu veikia švelniai, tausojant detales. Kitos valymo priemonės, kurios nepritaikytos ultragarso talpoms gali sukelti medžiagos eroziją ar koroziją. Stipraus poveikio koroziją, mažinančią paviršiaus atsparumą, gali sukelti, pavyzdžiui, halogeniniai jonai. Chloridai ir fluoridai rūgščioje terpėje yra patys agresyviausi.

Paskirtis:

Ultragarso valymo prietaisams (pvz.: 082922; 082923; 082924; 082925).

Pastaba:

Kiti specialūs valikliai tiekiami pagal užsakymą. 25 litrų pakuotę galima įsigyti el. parduotuvėje. Tiekiami ne į visas šalis. **Sandėliavimas** tik sandarioje originalioje dėžutėje, kai temperatūra tarp -5 °C ir 30 °C.

Saugoti **nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių**.

Nerekomenduojama sandėliuoti greta oksidų ir rūgščių.

Pavojingų medžiagų ženklavimas: GHS05: ėsdinimo efektas

Techninis aprašymas

Maišymo santykis	3 – 8 %
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS05: ėsdinimo efektas
Poveikio laikas	3 - 5 min
Užpildomo skysčio kiekis	25 l
Valiklio rūšis	Plieno ir nerūdijančiojo metalo valiklis
Laikymo temperatūra	-5 - 30 °C
Gamintojo pavadinimas	T1
Produkto rūšis	Veiksmingi ultragarso valikliai