


Garant**Įpjovimo plokštelė tiesi pjovimo briauna, HB9140, įpjovos plotis w: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	275024 3
GTIN	4062406378400
Produktų klasė	21H

Aprašymas**Paskirtis:**

Plokštelių laikiklis Nr. Nr. 274030 – 274090.

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 274030 – 274134.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	3 mm
Ašmenys	HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,1 mm/aps,
Kampo spindulys	0,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB9140
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1

Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	130 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	90 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	40 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		