


Garant**Įpjovimo plokštelė neutral., HB9035, Įpjovos plotis w: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	275021 3
GTIN	4062406378318
Produktų klasė	21H

Aprašymas**Paskirtis:**

Plokštelių laikiklis Nr. Nr. 274030 – 274090.

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 274030 – 274134.

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Įpjovos plotis w	3 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Ašmenys	HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,1 mm/aps,
Įpjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB9035
Keitimų / įpjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.

Produkto rūšis

Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	80 m/min	K
nepatraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		